

EasyFree



S ~2,5-5 kg | **M** ~4,5-10 kg | **L** ~9-15 kg

Die EasyFree ist eine Hybrid-Windel, die sich aus 3 Teilen zusammensetzt:

- Die **Außenwindel** bietet Stabilität und sorgt für optimalen Sitz.
- Die PU-beschichtete **Wanne** wird als Nässeschutz in die Außenwindel eingeknöpft.
- Eine **Einlage** (bei Bedarf mit Booster) im Inneren der Wanne saugt die Nässe auf.



Für einfaches Abhalten von Windelfrei-Babys kann das W-free **Bauchband** an der Außenwindel fixiert werden. So lässt sich die EasyFree mühelos aufklappen.

Material Varianten:


Überhose: 100% kbA* BAUMWOLLE (☹ max. 40°C),
100% kbT* MERINO WOLLE (Handwäsche), mulesing frei

Wanne: 100% POLYESTER mit Polyurethanbeschichtung (☹ max. 60°C),
100% kbT* MERINO WOLLE (Handwäsche), mulesing frei

Einlage: Saugkern: 50% POLYESTER, 50% VISCOSE,
Außen: 100% kbA* BAUMWOLLFROTTEE (☹ max. 95°C)

Booster: Saugkern 50% POLYESTER, 50% VISCOSE,
Außen 100% kbA* BAUMWOLLFROTTEE (☹ max. 95°C)

* kontrolliert biologischer Anbau/Tierhaltung



- 1 Wanne in die Außenwindel knöpfen
- 2 Einlage mit eingeschobenem Booster in die Wanne legen und mit Druckknöpfen fixieren
- 3 Nach dem Schließen mit einem Finger an den Seitenkanten der Wanne entlangfahren und diese in die Beinfalten schieben.

- | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| + zum Vollwickeln oder Windelfrei | + Saugkraft individuell anpassbar |
| + einfaches Wickeln | + wenig Wäsche – der Umwelt zuliebe |
| + optimale Passform durch 3 Größen | - kürzere Wickelintervalle |
| + schlankes Windelpaket | - nicht mitwachsend |

Hier geht's zur Wickelanleitung:



PERSÖNLICHE TIPPS ZUR EASYFREE:

- Die angegebenen Größen/Gewichtsangaben sind Richtwerte. Jedes Kind ist anders gebaut.
- Die meisten Babys tragen Größe M länger als andere Größen.
- Beim Umstieg auf die nächste Größe kann es sein, dass die kleinere Wanne noch eine Zeit lang besser abschließt, z.B.: Außenwindel „L“ mit Wanne „M“.
- Manche Babys tragen ab ca. 8 Monaten bereits Größe L und gehen später, bei fortgeschrittener Mobilität wieder zurück auf Größe M.
- Prefolds oder Mullwindeln lassen sich auch als Saugmaterial einlegen.
- Die volle Saugleistung der Einlagen wird erst nach ca. 7 Waschgängen erreicht.
- Die Außenwindel aus Wolle bietet, im Gegensatz zur Baumwoll-Variante, einen zweiten Auslaufschutz.
- **Für Windelfrei** empfehlen wir die Windel in Kombination mit unseren Babystulpen oder der EasyFree Crawlers.
- Die EasyFree Einlagen lassen sich in die Wanne einknöpfen um beim Abhalten nicht herauszufallen.